

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970305005435

Lovato Electric S.P.A. (生产者) 及 洛瓦托电气贸易 (上海) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Lovato Electric S.P.A. (生产者) 及 洛瓦托电气贸易 (上海) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Lovato Electric S.P.A.
生产者地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo) - Italy
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 限位开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.5-2017
生产企业名称: Lovato Electric S.P.A.
生产企业地址: Via Don E. Mazza, 12-24020 Gorle(Bergamo)-Italy

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo) - Italy
联系人: Marco Rota
电话: 00390354282111
电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2020-11-02
自我声明地点: Gorle, Italy
指定签字人:
签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Approvals and Standards
Service Manager

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气贸易 (上海) 有限公司
地址: 上海市市辖区闵行区虹井路288号701室
联系人: 韩学刚
电话: 02162961837
电子邮箱: benjamin.han@lovatoelectric.cn
自我声明时间: 2020-11-02
自我声明地点: 中国上海
指定签字人: 韩学刚
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305005435

产品系列、型号、规格:

KM, KB, KC, KN: U_{imp} :6kV(KB,KC),4kV(KM,KN); U_i :690V(KB,KC),440V(KM,KN);KB,KC:AC-15:Ue/Ie:120V/6A,240V/3A,380V/1.9A,480V/1.5A,500V/1.4A,600V/1.2A,DC-13:Ue/Ie:125V/0.55A,250V/0.27A,400V/0.15A,500V/0.13A,600V/0.1A;KM,KN:AC-15:Ue/Ie:120V/6A,240V/3A,DC-13:Ue/Ie:125V/0.55A,250V/0.27A;Ith:10A;外壳防护等级:IP65; 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
地址: Via Don E. Mazza,12-24020 Gorle (Bergamo) - Italy
联系人: Marco Rota
电话: 00390354282111
电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2020-11-02
自我声明地点: Gorle, Italy
指定签字人:
签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Approvals and Standards
Service Manager

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
地址: 上海市市辖区闵行区虹井路288号701室
联系人: 韩学刚
电话: 02162961837
电子邮箱: benjamin.han@lovatoelectric.cn
自我声明时间: 2020-11-02
自我声明地点: 中国上海
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305005435

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2015010305752337转换, 以下内容同原证书附件):

型号解释:



I - Series designation 产品系列号

II - Type of housing 外壳

M: Metal body with bottom entry (KX CM...) 金属, 底部进线

B: Plastic body with bottom entry (KX CB...) 塑料, 底部进线

N: Metal body with side entry (KX CN...) 金属, 侧面进线

C: Plastic body with side entry (KX CC...) 塑料, 侧面进线

III - Type of operating head 动作头

A1: Top push rod plunger 顶部按压杆式柱塞(KX A A1)

B1: Plastic top roller push plunger 顶部塑料滚轮按压柱塞 (KX A B1)

B2: Metal top roller push plunger 顶部金属滚轮按压柱塞 (KX A B2)

C1: Metal roller centre push lever 塑料滚轮式中心压杆 (KX A C1)

C2: Metal roller centre push lever 金属滚轮式中心压杆 (KX A C2)

D1: Plastic roller side push lever 塑料滚轮式侧推压杆 (KX A D1)

D2: Metal roller side push lever 金属滚轮式侧推压杆 (KX A D2)

E1: Plastic roller lever plunger 塑料滚轮式摆杆柱塞 (KX A E1)

E2: Metal roller lever plunger 金属滚轮式摆杆柱塞 (KX A E2)

E3: Rubber $\Phi 50 \times 10$ mm roller lever plunger 橡胶滚轮式摆杆柱塞(KX A E3)

F1: Adjustable plastic roller lever $\Phi 19 \times 5$ mm 可调塑料滚轮式摆杆 (KX A F1)

F2: Adjustable metal roller lever $\Phi 19 \times 5$ mm 可调金属滚轮式摆杆 (KX A F2)

F3: Adjustable rubber $\Phi 50 \times 10$ mm roller lever 可调橡胶滚轮式摆杆 (KX A F3)

F4: Adjustable offset rubber $\Phi 50 \times 10$ mm roller lever 可调偏置橡胶滚轮式摆杆 (KX A F4)

H1: Ceramic rod lever 陶瓷摆杆 (KX A H1)

L1: Adjustable plastic rod lever 可调塑料滚轮式摆杆 (KX A L1)

L2: Adjustable stainless steel rod lever 可调不锈钢滚轮式摆杆 (KX A L2)

M1: Flexible wobble stick 灵活万向摇杆 (KX A M1)

M2: Semirigid wobble stick 半灵活万向摇杆 (KX A M2)

N1: Straight key 直键 (K X N1)

N2: Angled key 直角键 (K X N2)

N3: Straight "T" key 直T键 (K X N3)

N4: Angled "T" key 直角T键 (K X N4)

N5: Toggle key 切换键 (K X N5)

P1: Hinge - short cylinder 铰链-短圆轴

P2: Hinge - long solid 铰链-长实心轴

P3: Hinge - long solid w/reduction 铰链-减长实心轴

Q1: Slotted lever 开槽摆杆

IV - Type of contact 触点类型

S: Snap action 快速动作

L: Slow break action 慢速断开

A: Slow break, make before break overlapping 慢速断开, 先合后断

V Contact numbering (KX B...) 触点表示

11 = 1NO+1NC

02 = 2NC

20 = 2NO

12 = 1NO+2NC

21 = 2NO+1NC

03 = 3NC

生产者联系信息

名称: Lovato Electric S.P.A.
地址: Via Don E. Mazza, 12-24020 Gorle (Bergamo) - Italy
联系人: Marco Rota
电话: 00390354282111
电子邮箱: Marco.Rota@lovatoelectric.com
自我声明时间: 2020-11-02
自我声明地点: Gorle, Italy
指定签字人:
签章:

LOVATO ELECTRIC S.P.A.
Approvals and Standards
Service Manager

授权代表信息

名称: 洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
地址: 上海市市辖区闵行区虹井路288号701室
联系人: 韩学刚
电话: 02162961837
电子邮箱: benjamin.han@lovatoelectric.cn
自我声明时间: 2020-11-02
自我声明地点: 中国上海
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。