

**LOVATO ELECTRIC S.P.A.**

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA  
VIA DON E. MAZZA, 12  
TEL. 035 4282111  
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200  
TELEFAX (Internazionale): +39 035 4282400  
Web [www.LovatoElectric.com](http://www.LovatoElectric.com)  
E-mail [info@LovatoElectric.com](mailto:info@LovatoElectric.com)

**RELE' DI MISURA E CONTROLLO**

Domande frequenti

**PMVF52****Qual è la tensione di alimentazione del PMVF52?**

La tensione di alimentazione del PMVF52 è 24-240VAC/DC.

**Devo impostare qualche parametro per la messa in servizio del PMVF52?**

I parametri necessari richiesti dalla CEI 0-21 sono impostati da default nel PMVF52, per esempio le funzioni di ingresso (tele-distacco, feedback DDI, ecc.) e uscita (comando DDI, comando rinalzo...). Quindi genericamente non c'è bisogno di impostare nulla.

**Quanti ingressi e uscite trovo su PMVF52?**

A bordo di PMVF52 è possibile trovare 5 ingressi digitali (4 a funzione fissa e una programmabile) e 3 uscite a relè (2 in scambio e una NA, di cui la prima a funzione fissa). Secondo necessità è possibile espandere con un modulo di espansione EXM1001 per avere 2 ingressi e 2 uscite aggiuntive. Se si utilizza l'espansione EXM1001, bisogna ricordarsi di alimentare l'espansione a 100-240VAC.

**È possibile gestire interruttori motorizzati come DDI?**

Il PMVF52 può gestire contattori come DDI.

**Dove posso trovare le dichiarazioni di conformità per la CEI 0-21?**

È possibile trovare le dichiarazioni di conformità aggiornate sul sito Internet Lovato Electric:  
[https://forms.lovatoelectric.com/lovatolink/it/PMVF\\_Registration.html](https://forms.lovatoelectric.com/lovatolink/it/PMVF_Registration.html)

**Come posso comandare un rinalzo con bobina a lancio di corrente con PMVF52?**

È possibile utilizzare un rinalzo dotato di bobina a lancio di corrente semplicemente impostando il parametro "P01.10 Modo Comando rinalzo" come "Modo B".