





Denominazione del prodotto			Colonne luminose Ø45 mm	
Tipo			8TL4	
Caratteristiche generali				
Diametro			mm - inch	45 / 1.77
Tensione di alimentazione (DC)			V	24±10%
Colore			Verde, rosso	
Grado di protezione (IEC)			IP54	
Assorbimento luminoso per modulo (DC)			mA	37
Assorbimento moduli sonori (DC)			mA	15
Intensità sonora			dB	80
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max			Nm	0.5
Attacchi vite			Morsetti	
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil				
			max	16
IEC				
			max	mm ² 1.5
Peso prodotto			g	240
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C -20
			max	°C +50
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001042 -
Colonna
segnaletica,
dispositivo
completo