





Denominazione del prodotto	Trasformatori modulari di sicurezza		
Tipo	CTRS		
Tipo di tensione di funzionamento	AC		
Numero di moduli DIN	4		
Caratteristiche elettriche			
Potenza in uscita	VA	40	
Tensione di alimentazione	VAC	230	
Tensione nominale di uscita	VAC	12...24	
Circuito di controllo			
Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us	230VAC		
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-10
	max	°C	+25
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali	max	Nm	1
	Sezione dei conduttori		
Potenza	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	10
Attacchi utensile	M4		
Peso prodotto	g	846	

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61558-2-8

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -
Trasformatore di
controllo
monofase