



Denominazione del prodotto

Portafusibili

Tipo

FB

Tipo di tensione di funzionamento

DC


Caratteristiche elettriche

Corrente nominale massima IEC (In)	A	12
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	1000
Corrente nominale (In)	A	12

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	8
---------------	---	---

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60269-6

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002704 -
Fusibile cilindrico