11BGC09T4D110

TELECOMMUTATORE ASSEMBLATO, BOBINA IN DC, CON INTERBLOCCO INCORPORATO, 20A AC1 IN DC. TENSIONE BOBINA 110VDC

Denominazione del prodotto			Telecommutatori assemblati
Tipo			BGC09
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)		A	20
Caratteristiche dei contatti			
Corrente di impiego Ie			
	AC-1 (≤40°C)	A	20
	AC-1 (≤55°C)	A	18
	AC-1 (≤60°C)	A	15
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)			
	230V	kW	8
	400V	kW	14
	500V	kW	16
	690V	kW	22
Dati tecnici UL			
UL/CSA General Use		A	20
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo			Vite di fissaggio
Peso prodotto		g	450

Dimensioni



Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

11BGC09T4D110

TELECOMMUTATORE ASSEMBLATO, BOBINA IN DC, CON INTERBLOCCO INCORPORATO, 20A AC1 IN DC. TENSIONE BOBINA 110VDC



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000010 - Set contatti

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.