



Denominazione del prodotto

Contatto ausiliario

Tipo

11G482

Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	1 C/O
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	0.1

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Normale
Ammessa

Su piano verticale
Qualsiasi

Fissaggio

Montaggio
frontale / laterale

Peso prodotto

g 13

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tipo di contatto		1 C/O
Corrente convenzionale termica Ith	A	0,1

Caratteristiche elettriche

Conducibilità 5V 1mA

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	+70


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-60
max	°C	+80

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Omologazioni

CCC

CSA

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari