



Denominazione del prodotto
Tipo

Sonda
CGL125

Conessioni

Attacchi tipo

Barra filettata con
dado

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

max °C +180

Pressione massima


bar 10

Custodia

Peso prodotto

g 208

Dimensioni



| TYPE | L |
|-----------|---------------|
| CGL125 3 | 327 (12.87") |
| CGL125 5 | 500 (19.68") |
| CGL125 7 | 700 (27.56") |
| CGL125 10 | 1000 (39.37") |

Omologazioni e conformità

Conformità

/

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC010106 -
sensore del
livello fluido