



Denominazione del prodotto

Accessori per
controlli di livello
e sonde
31S11

Tipo

Uscite a relè

Portata contatti

10A - 400VAC

Conessioni

Attacchi tipo

A vite

Coppia di serraggio terminali

max	Nm	0.8
max	Ibin	7.1

Sezione conduttori

AWG/Kcmil

max	AWG	2 x 14
-----	-----	--------

IEC

max	mm ²	2 x 2.5
-----	-----------------	---------

Custodia

Montaggio

su guida DIN da
35 mm o
custodia plug-in


Dimensioni (L x A x P)

mm	38 x 65 x 27
----	--------------

Peso prodotto

g	64
---	----

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

/

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Zoccolo per relè