31SCM100

SONDA AD 1 ELETTRODO, 1000MM

Denominazione del prodotto			Sonda
Tipo			SCM
Connessioni			
Attacchi tipo			Barra filettata con dado
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego	max	°C	+100
Pressione massima		bar	10
Custodia			
Peso prodotto		g	162
Dimensioni			



TYPE	L
SCM04	43 (1.69")
SCM50	500 (19.68")
SCM100	1000 (39.37")

Omologazioni e conformità			
Conformità			
	/		
Omologazioni			
	EAC		
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0			EC010106 - sensore del livello fluido

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.