



Denominazione del prodotto

Segnalatori
luminosi Ø62 mm
8LB6GL

Tipo

Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	62 / 2.44
Tensione di alimentazione (AC)	V	12...48
Tensione di alimentazione (DC)	V	12...48
Colore		Rosso
Grado di protezione (IEC)		IP54

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	0.5
Attacchi vite		Morsetti

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	max	16
IEC	max	mm ² 1.5
Peso prodotto	g	60


Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+50

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -
Modulo ottico per
torre di
segnalazione