





Denominazione del prodotto			Segnalatori luminosi Ø62 mm	
Tipo			8LB6GL	
Caratteristiche generali				
Diametro			mm - inch	62 / 2.44
Tensione di alimentazione (AC)			V	24...230
Colore			Arancione	
Grado di protezione (IEC)			IP54	
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max			Nm	0.5
Attacchi vite			Morsetti	
Sezione dei conduttori				
AWG/Kcmil		max	16	
IEC		max	mm²	1.5
Peso prodotto			g	60
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-20
		max	°C	+50
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -
Modulo ottico per
torre di
segnalazione