8LT4K09BG

MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø45MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. BIANCO, VERDE, BLU, ARANCIO, ROSSO CON SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE, 24VDC

Denominazione del prodotto				Colonne luminose Ø45 mm
Tipo				8TL4
Caratteristiche generali				
Diametro			mm - inch	45 / 1.77
Tensione di alimentazione (DC)			V	24±10%
Colore				Bianco, verde, blu, arancione e rosso
Grado di protezione (IEC)				IP65
Assorbimento luminoso per modulo (DC)			mA	37
Assorbimento moduli sonori (DC)			mA	15
Intensità sonora			dB	80
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max			Nm	0.5
Attacchi vite				Morsetti
Sezione dei conduttori				
	AWG/Kcmil			
		max		16
	IEC			
		max	mm²	1.5
Peso prodotto			g	480
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-20
		max	°C	+50
Dimensioni				

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

8LT4K09BG

MODULO LUMINOSO A LUCE FISSA. Ø45MM. CIRCUITO A LED INTEGRATO. BIANCO, VERDE, BLU, ARANCIO, ROSSO CON SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE, 24VDC



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001042 - Colonna segnaletica, dispositivo completo

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.