



Denominazione del prodotto

Colonne  
luminose Ø70  
mm

Tipo

8LT7C - Moduli di  
cablaggio

#### Caratteristiche generali

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Diametro                  | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Colore                    |           | Nero      |
| Grado di protezione (IEC) |           | IP65      |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                   |    |          |
|-----------------------------------|----|----------|
| Coppia di serraggio terminali max | Nm | 0.5      |
| Attacchi vite                     |    | Morsetti |

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

max 16

IEC

max mm<sup>2</sup> 1.5

Peso prodotto g 120


#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -20  
max °C +50

#### Dimensioni



#### Schemi elettrici



BULB

Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be  
connected accordingly.

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

##### Omologazioni

cULus

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001152 -  
Modulo di  
connessione per  
colonna  
segnaletica