



Colonne  
luminose Ø70  
mm  
8LT7S - Moduli  
sonori

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Diametro	mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (AC)	V	24
Tensione di alimentazione (DC)	V	24
Colore		Grigio
Grado di protezione (IEC)		IP54
Assorbimento moduli sonori (AC)	mA	25
Assorbimento moduli sonori (DC)	mA	25
Intensità sonora	dB	90


**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto	g	240
---------------	---	-----


**Condizioni ambientali**

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-20
		max	°C	+50

**Dimensioni**



Schemi elettrici



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
 If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-5-1

---

UL508

Omologazioni

---

cULus

---

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001261 -  
Elemento  
acustico per  
colonna  
segnaletica