ADXC045400

SOFT STARTER, TIPO ADXC..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. CONTROLLO MOTORE 400VAC TRIFASE, ALIMENTAZIONE AVVIATORE 100...400VAC, ALIMENTAZIONE COMANDO DI START 110...400VAC, 45A

Denominazione del prodotto			Soft starter
Tipo			ADXC
Tipo motore			Asincrono trifase
Caratteristiche elettriche			
Alimentazione			
	Tipologia di rete		Trifase
	Tensione nominale	V	220...400VAC
	tensione ausiliaria (US)		110…400VAC
	Frequenza nominale	Hz	50/60
	Tensione di comando (Uc)		110...400VAC -15...+10%
Corrente nominale avviatore Ie		A	45
Potenza nominale motore			
Dati IEC (T≤40°C)			
	230VAC	kW	11
	400VAC	kW	22
Dati UL (T≤40°C)			
	220-240VAC	HP	15
	380-415VAC	HP	25
Numero di fasi controllate		Nr.	2
Bypass integrato			Si
Sistema di raffreddamento			Naturale
Tensione nominale di isolamento Ui		V	630
Interfaccia di programmazione			
Display			No
Programmazione con NFC			No
Porta ottica			No
Regolazioni di avviamento e arresto			
Avviamento			Rampa di tensione con limitazione di corrente
Arresto			Rampa di tensione o arresto a ruota libera
Rampa di accelerazione		s	1...20
Rampa di decelerazione		s	0...20
Tensione di avviamento		%	0...85%
Protezioni			
Protezione motore			Sequenza di fase errata
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

		max	°C	+60°C (with derating >40°C)
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+80
Altitudine massima			m	1000
Umidità relativa			%	<95 non condensing at 40°C
Grado di inquinamento				2
Categoria di installazione				III

Custodia

Montaggio				Fissaggio a vite o guida DIN 35mm
Grado di protezione IP				IP20
Dimensioni (L x A x P)			mm	45 x 132 x 153.8
Peso prodotto			Kg	0.7

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22-2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-2
	UL508
Omologazioni	
	cULus
	EAC
	RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000640 - Starter progressivo

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.