



Quadri di commutazione ATS, con commutatore ATL600 e contattori quadripolari, 80A ATP

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Numero di sorgenti controllate	Nr.	2
--------------------------------	-----	---

Display

Display grafico LCD retroilluminato 128x80 pixel

Lingue	Nr.	5
--------	-----	---

Alimentazione AC

Frequenza nominale	Hz	50/60
--------------------	----	-------

Campo di funzionamento frequenza	Hz	45...65
----------------------------------	----	---------

Immunità alle microinterruzioni	220VAC	ms	≤250
---------------------------------	--------	----	------

Ingressi di tensione

Tensione nominale Ue massima		400
------------------------------	--	-----

Campo di frequenza	Hz	45...65
--------------------	----	---------

Tipo di misura		Vero valore efficace (TRMS)
----------------	--	-----------------------------

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie)	A	80 (AC1)
------------------------	---	----------

Ingressi digitali

Numero di ingressi digit.	Nr.	6
---------------------------	-----	---

Uscite a relè

Numero di usci. relè	Nr.	7
----------------------	-----	---

Configurazione contatti		6 x 1NA + 1 in scambio
-------------------------	--	------------------------

Durata elettrica	cycles	10 ⁵
------------------	--------	-----------------

Durata meccanica	cycles	10 ⁷
------------------	--------	-----------------

Comunicazione

Porta di comunicazione ottica USB sul fronte		Sì, con connettore USB CX01 (opzionale)
--	--	---

Porta di comunicazione ottica Wi-Fi sul fronte		Sì, con connettore Wi-Fi CX02 (opzionale)
--	--	---

Isolamenti

Ingressi voltmetrici	Tensione nominale di isolamento Ui	VAC	400
	Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	kV	4


Condizioni ambientali

Grado di inquinamento massimo	2
Categoria di sovratensione	3


Custodia

Materiale	Metallico
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (L x A x P)	mm 500 x 400 x 200

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC 61439-2