





Denominazione del prodotto	Teleinvertitori assemblati		
Tipo	BFA009		
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)	A	9	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente di impiego Ie	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	9
Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)	230V	kW	2.2
	400V	kW	4.2
	415V	kW	4.5
	440V	kW	4.8
	500V	kW	5.5
	690V	kW	7.2
Contatti ausiliari incorporati	NA	0	
	NC	1	
Dati tecnici UL			
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	110V-120V	HP	0.75
	220V-240V	HP	2
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V	HP	3
	220V-240V	HP	3
	440V-480V	HP	5
	550V-600V	HP	7.5
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo	Vite di fissaggio		
Peso prodotto	g	760	
Dimensioni			



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore