BFA01870400

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 28A. TENSIONE BOBINA 400VAC 50/60HZ

Denominazione del prodotto			Avviatori stella-triangolo
Tipo			BFA018
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)		A	28
Componenti forniti di serie			
Contattore fornito di serie			BF1810A / BF1801A / BF1210A
Relè termico standard fornito			No
Relè termico da acquistare a parte			RF38
Contatti ausiliari forniti di serie			BFX1020 / / BFX1011
Caratteristiche dei contatti			
Potenze normalizzate dei motori			
	230V	kW	7.5
	400V	kW	15
	440V	kW	11
	500V	kW	11
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	1700
Dimensioni			





STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA012 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA018 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA025 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA026 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA032 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA038 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA050 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA065 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA080 70	183 (7.20")	142 (5.59")

Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.





Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

Omologazioni

/

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.