



Trasformatori modulari di sicurezza
CTRS
AC
3

Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo di tensione di funzionamento

Numero di moduli DIN

Caratteristiche elettriche

Potenza in uscita	VA	15
Tensione di alimentazione	VAC	230
Tensione nominale di uscita	VAC	12...24

Circuito di controllo

Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us	230VAC
---	--------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-10
max	°C	+25

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali

max	Nm	1
-----	----	---

Sezione dei conduttori

Potenza

min	mm ²	0.5
max	mm ²	10


Attacchi utensile

M4


Peso prodotto

g 477

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61558-2-8

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -
Trasformatore di
controllo
monofase