




Denominazione del prodotto			Trasformatori di corrente		
Tipo			DM0T0040		
Tipologia TA			Passante		
Ingressi di corrente					
Corrente primaria Ipn (/5)			A	40	
Frequenza di impiego			min	Hz	50
			max	Hz	60
Corrente secondaria			A	5	
Sovracorrente permanente Ipn			%	120	
Prestazioni			cl.3	VA	1.25
Isolamenti					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	720	
Corrente nominale termica di breve durata Ith			Ith for s	40...60	
Corrente dinamica nominale Idyn			Ith for s	2.5	
Isolamento in aria			Classe E		
Caratteristiche meccaniche					
Attacchi tipo			A vite		
Fissaggio			Guida DIN o tramite vite		
Peso prodotto			g	200	
Condizioni ambientali					
Temperatura			Temperatura di impiego		
			min	°C	-25
			max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+80
Umidità relativa			%	90	
Grado di protezione			IP30		
Dimensioni					



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□