




Denominazione del prodotto			Trasformatori di corrente	
Tipo			DM0TW0010	
Tipologia TA			Wound primary	
Ingressi di corrente				
Corrente primaria Ipn (/5)			A	10
Frequenza di impiego			min	Hz
			max	Hz
Corrente secondaria			A	5
Sovracorrente permanente Ipn			%	120
Prestazioni			cl.1	VA
				3.75
Isolamenti				
Corrente nominale termica di breve durata Ith			Ith for s	40...60
Corrente dinamica nominale Idyn			Ith for s	2.5
Isolamento in aria			Classe E	
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi tipo			A vite	
Fissaggio			Guida DIN o tramite vite	
Peso prodotto			g	301
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C
			max	°C
Temperatura di stoccaggio			min	°C
			max	°C
Umidità relativa			%	90
Grado di protezione			IP30	
Dimensioni				



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

CE

EAC

UKCA

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□