



Denominazione del prodotto

Tipo
Tipologia TA

Trasformatori di
corrente
DM1TA0800
Apribile

Ingressi di corrente

Corrente primaria I _{pn} (/5)	A	800
Frequenza di impiego		

min	Hz	50
max	Hz	60

Corrente secondaria	A	5
Sovracorrente permanente I _{pn}	%	120

Prestazioni

cl.0.5	VA	3
cl.1	VA	7.5

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s	40...60
Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
Isolamento in aria		Classe E

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo	A vite	
Fissaggio	A vite	
Peso prodotto	g	900

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-25
max	°C	+50

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+80

Umidità relativa	%	90
Grado di protezione		IP30

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN 60044-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□