




Denominazione del prodotto	Trasformatori di corrente			
Tipo	DM1TMA0150			
Tipologia TA	Apribile			
Ingressi di corrente				
Corrente primaria I _{pn} (/5)	A	150		
Frequenza di impiego	min	Hz	50	
	max	Hz	60	
Corrente secondaria	A	5		
Sovracorrente permanente I _{pn}	%	120		
Prestazioni	cl.1	VA	1	
Isolamenti				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720		
Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s	40...60		
Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s	2.5		
Isolamento in aria	Classe E			
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi tipo	Precablato 2m			
Peso prodotto	g	200		
Condizioni ambientali				
Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+50
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+80
		Umidità relativa		
		% 90		
Dimensioni				



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□