




| | | | |
|---|---------------------------|---------|-----|
| Denominazione del prodotto | Trasformatori di corrente | | |
| Tipo | DM3TA0600 | | |
| Tipologia TA | Apribile | | |
| Ingressi di corrente | | | |
| Corrente primaria I _{pn} (/5) | A | 600 | |
| Frequenza di impiego | min | Hz | 50 |
| | max | Hz | 60 |
| Corrente secondaria | A | 5 | |
| Sovracorrente permanente I _{pn} | % | 120 | |
| Prestazioni | cl.1 | VA | 5 |
| Isolamenti | | | |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 720 | |
| Corrente nominale termica di breve durata I _{th} | I _{th} for s | 40...60 | |
| Corrente dinamica nominale I _{dyn} | I _{th} for s | 2.5 | |
| Isolamento in aria | Classe E | | |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Attacchi tipo | A vite | | |
| Fissaggio | A vite | | |
| Peso prodotto | g | 1250 | |
| Condizioni ambientali | | | |
| Temperatura | Temperatura di impiego | | |
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +50 |
| | Temperatura di stoccaggio | | |
| | min | °C | -40 |
| | max | °C | +80 |
| Umidità relativa | % | 90 | |
| Grado di protezione | IP30 | | |
| Dimensioni | | | |



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN 60044-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching