DM4T1600

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø86MM. PER BARRE DA 100X30MM, 80X50MM, 70X60MM, 1600A

Denominazione del prodotto			Trasformatori di corrente
Tipo			DM4T1600
Tipologia TA			Passante
Ingressi di corrente			
Corrente primaria Ipn (/5)		A	1600
Frequenza di impiego			
	min	Hz	50
	max	Hz	60
Corrente secondaria		A	5
Sovracorrente permanente Ipn		%	120
Prestazioni			
	cl.0.5	VA	20
	cl.1	VA	30
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	720
Corrente nominale termica di breve durata Ith		Ith for s	40…60
Corrente dinamica nominale Idyn		Ith for s	2.5
Isolamento in aria			Classe E
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo			A vite
Fissaggio			Guida DIN o tramite vite
Peso prodotto		g	800
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	90
Grado di protezione			IP30
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

DM4T1600

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø86MM. PER BARRE DA 100X30MM, 80X50MM, 70X60MM, 1600A



Omologazioni e conformità

Certificazioni

	IEC/EN/BS 61869-1
	IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

	EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.