





Denominazione del prodotto	Display remoto EXCRDU1		
Tipo	Display remoto EXCRDU1		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Descrizione	Remote display unit, graphic LCD, touch screen 128x112 pixels, IP65 protection. Compatible with ADXL... soft starter and VLB3... variable speed drives		
Funzioni	Display remoto		
Tensione nominale di alimentazione	Tensione ausiliaria 100... 240VAC/ 12... 24VDC		
<b>Comunicazione</b>			
RS485	Si		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Sezione conduttori	min	mm <sup>2</sup>	0.2
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
	min	AWG	24 / 18 for UL/CSA
	max	AWG	12
Coppia di serraggio (Max)		Nm	0.56
		lbin	4.5
<b>Dimensioni</b>			



### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

C22.2-n°14-95

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

UL508

#### Omologazioni

cULus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione