



Denominazione del prodotto			Attacchi terminali
Tipo			GLX5
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio attacchi terminali			Nm 35
Sezione dei conduttori			
IEC min			mm² 16
IEC max			mm² 120
AWG/kcmil min			6
AWG/kcmil max			250kcmil
Omologazioni e conformità			
Omologazioni			
IEC/EN 60947-1			
IEC/EN 60947-3			
Certificazioni			
cULus			
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0			EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione