





Denominazione del prodotto	Zoccolo		
Tipo	HR5XS21S		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)	Phillips 1/4.5mm		
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil	min	20	
	max	14	
IEC	min	mm <sup>2</sup>	0.5
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
Fissaggio	Su guida DIN da 35 mm		

### Dimensioni



A: 60mm (2.36") with HR3X88  
70mm (2.75") with XR5X88

### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 61810

#### Omologazioni

CSA

cURus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -  
Zoccolo per relè