



Denominazione del prodotto
Tipo

A leva con rotella
KBE

Caratteristiche generali

Materiale

| | |
|----------|------------------------|
| custodia | Polimero termoplastico |
| rotella | Metallo |

Caratteristiche dei contatti

| | | |
|---|---------|-------------------------------|
| Tipo di contatto | | 3NC lento |
| Corrente convenzionale termica Ith | A | 10 |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1 | | A600 Q300 |
| Tensione nominale di isolamento Ui | V | 690 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | kV | 6 |
| Classe di isolamento | | II |
| Protezione da contro cortocircuito con fusibili | Class/A | Fusibile rapido 10 gG / SC |
| Velocità di commutazione | min | m/s 0.5 |
| | max | m/s 1.5 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A | 10 |
| Resistenza per polo (valore medio) | mΩ | <10 |

Caratteristiche meccaniche

| | | |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Fissaggio testa azionatore | | A baionetta |
| Forza di azionamento | Ncm | 3 |
| | ozin | 4.25 |
| Coppia di serraggio (Max) | | |
| Fissaggio finecorsa | Nm | 2.5 |
| | lbin | 22.1 |
| Terminali | Nm | 0.8 |
| | lbin | 7 |
| Fissaggio vite del coperchio custodia | Nm | 0.8 |
| | lbin | 7 |
| Sezione dei conduttori | | |
| AWG/Kcmil | min | 16 |
| | max | 14 |
| IEC | min | mm ² 1or 2 |
| | max | mm ² 2.5 |
| Connessione cablaggio | | Vite con serrafilo autosollevante |

Tipo ingresso cavi M20 sul fondo

Manovre

Durata meccanica cycles <10000000

Manovra meccanica cycles/h 3600

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25

max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40

max °C +70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione


Terminali IP20

Custodia IP65

Grado di inquinamento


3

Dimensioni



Schemi elettrici

Slow action



3NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa