



Denominazione del prodotto

Operatore pulsante luminoso a fungo, ad impulso Ø 40mm  
LPCBL61

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Rosso
Tipo di posizioni	Mushroom head pushbutton
Materiale	Poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles	5000000
Base di fissaggio		LPXAU120
Peso prodotto	g	35

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Omologazioni

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001038 -  
Telaio per  
pulsante a fungo