LPCR1196

PULSANTE PER AZIONAMENTO MECCANICO AD IMPULSO Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, RASATO. LUNGHEZZA REGOLABILE 0...150MM, BLU CON SCRITTA "RESET"

Denominazione del prodotto			Pulsanti per azionamento meccanico, ad impulso
Tipo			LPCR11
Caratteristiche generali			
Colore			Blu (RESET)
Tipo di posizioni			Mechanical reset flush pushbutton
Materiale			Poliammide
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica		cycles	5000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120
Peso prodotto		g	28
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Pulsante da quadro

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.