LPSB108

OPERATORE PULSANTE AD IMPULSO SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, RASATO, BIANCO

Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti ad impulso
Tipo			LPSB10
Caratteristiche generali			
Colore			Bianco
Tipo di posizioni			Flush pushbutton
Materiale			Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso		cycles	5000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Pulsante da quadro

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.