



Denominazione del prodotto	Operatori pulsanti luminosi passo-passo - Sporgenti LPSQL20		
Tipo	LPSQL20		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Rosso		
Tipo di posizioni	Extended pushbutton		
Materiale	Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo	cycles	500000	
Fissaggio	Senza base di fissaggio		
Base di fissaggio	LPXAU120M		
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85
<b>Dimensioni</b>			
<b>Omologazioni e conformità</b>			
Conformità	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-5-1		
	UL508		
Omologazioni	cULus		

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -  
Pulsante