



Operatori
selettori a leva
luminosi - 2
posizioni
LPSSL12

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Rosso
Tipo di posizioni	Selector switch
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica	cycles	1000000
Fissaggio		Senza base di fissaggio
Base di fissaggio		LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando

