



Denominazione del prodotto			Base di fissaggio per LPC	
Tipo			LPXAU120	
Caratteristiche meccaniche				
Peso prodotto			g	19
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C -25
			max	°C +70
Temperatura di stoccaggio			min	°C -40
			max	°C +85
Omologazioni e conformità				
Conformità				
CSA C22.2 n° 14				
IEC/EN/BS 60947-1				
IEC/EN/BS 60947-5-1				
UL508				
Omologazioni				
CCC				
cULus				
EAC				
RINA				
Classificazione ETIM				
ETIM 8.0			EC001020 - adattatore per apparecchio di controllo	