





Denominazione del prodotto		Elementi luminosi a LED a luce fissa LPXLE	
Tipo			
Caratteristiche generali			
Colore		Rosso	
Caratteristiche elettriche			
Tensione di alimentazione (AC)		V	12...30
Tensione di alimentazione (DC)		V	12...30
Manovre			
Durata elettrica		hours	100000
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali max		Nm	1
Sezione dei conduttori			
Sezione dei conduttori AWG/kcmil		max	12
IEC		max	mm²
			1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio		LPXAU120	
Peso prodotto		g	16
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego		min	°C
		max	°C
			-25
			+60
Temperatura di stoccaggio		min	°C
		max	°C
			-40
			+85
Dimensioni			



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalamпада
per segnalazione