





Denominazione del prodotto		Elementi luminosi a LED a luce fissa LPXLE		
Tipo				
Caratteristiche generali				
Colore		Blu		
Caratteristiche elettriche				
Tensione di alimentazione (AC)		V	85...140	
Tensione di alimentazione (DC)		V	85...140	
Manovre				
Durata elettrica		hours	100000	
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max		Nm	1	
Sezione dei conduttori		Sezione dei conduttori AWG/kcmil		
		max	12	
IEC		max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio		LPXAU120		
Peso prodotto		g	16	
Condizioni ambientali				
Temperatura		Temperatura di impiego		
		min	°C	-25
		max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+85
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalamпада
per segnalazione