





Denominazione del prodotto			Elementi luminosi a LED a luce fissa LPXLE	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Colore			Giallo	
Caratteristiche elettriche				
Tensione di alimentazione (AC)			V	185...265
Tensione di alimentazione (DC)			V	185...265
Manovre				
Durata elettrica			hours	100000
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max			Nm	1
Sezione dei conduttori				
Sezione dei conduttori AWG/kcmil			max	12
IEC			max	mm²
				1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio			LPXAU120	
Peso prodotto			g	16
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C
			max	°C
				-25
				+60
Temperatura di stoccaggio			min	°C
			max	°C
				-40
				+85
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalamпада
per segnalazione