LPXLPM4

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA SERIE PLATINUM, ATTACCHI A VITE. PROTEZIONE DA ACCENSIONI PER CORRENTI INDOTTE, 185...265VAC. ROSSO

Denominazione del prodotto				Elementi luminosi a LED a luce fissa
Tipo				LPXLP
Caratteristiche generali				
Colore				Rosso
Caratteristiche elettriche				
Tensione di alimentazione (AC)			V	185…265
Tensione di alimentazione (DC)			V	185…265
Manovre				
Durata elettrica			hours	100000
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali max			Nm	1
Sezione dei conduttori				
	Sezione dei conduttori AWG/kcmil			
		max		12
	IEC			
		max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio				LPXAU120
Peso prodotto			g	16
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+85
Dimensioni				

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

LPXLPM4

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA SERIE PLATINUM, ATTACCHI A VITE. PROTEZIONE DA ACCENSIONI PER CORRENTI INDOTTE, 185...265VAC. ROSSO



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA
	UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000204 - Portalampada per segnalazione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.