LPZM3A8

PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 3 OPERATORI. COPERCHIO GRIGIO

Denominazione del prodotto			Pulsantiere con fori per operatori Ø22mm - 3 fori
Tipo			LPZM
Caratteristiche generali			
Colore			Grigio
Grado di protezione (IEC)			IP66 e IP67
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	603
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			NEMA 4X
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni



a	b	c	d	e	f	g	h	l	k	Ø
80	170	73	67	156	46	30	165	75	45	21

Omologazioni e conformità

Conformità		
	CSA C22.2 n° 14	
	IEC/EN 60947-1	
	IEC/EN 60947-5-1	
	UL508	
Omologazioni		
	cULus	
	EAC	

Classificazione ETIM

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.