



Pulsantiera con fori per operatori Ø22mm - 8 fori LPZM

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore Grigio

Grado di protezione (IEC) IP66 e IP67

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto g 1060

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL) NEMA 4X

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

cULus

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000200 - Pulsante esterno