



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1P00910

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 13

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M1PA

Contattore fornito di serie BF0910A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 910

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Dimensioni



Schemi elettrici



I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore