



Denominazione del prodotto

Contenitori vuoti

Tipo

M3N

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)

A 80

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie

BF40A, BF50A,
BF65A, BF80A,
BF94A

Relè termico da acquistare a parte

RF82

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g 1800

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio



min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP65

Dimensioni



Drilling for surface fixing



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno