





Denominazione del prodotto	Relè di stato allarme		
Tipo	RGKRR		
Alimentazione			
Tensione nominale di batteria	V	12/24VDC	
Comunicazione			
Interfaccia CANbus	Si		
Caratteristiche meccaniche			
Sezione conduttori			
	min	mm²	0.2
	max	mm²	2.5
	min	AWG	24
	max	AWG	12
Coppia di serraggio (Max)			
		Nm	0.56
		lbin	4.5

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC 61000-6-3

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL508

Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione