



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per


Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Maniglia
bloccoporta
lucchettabile
IP65 per
SM1R...
SM1X
Maniglie
bloccoporta
lucchettabili per
SM1R... -
Rosso/Giallo
SM1R...

	Normale	Altro
Peso prodotto	g	115
Manovre		
Durata meccanica	cycles	100000
Condizioni ambientali		
Temperatura		
Temperatura di impiego	min °C	-20
	max °C	+60
Temperatura di stoccaggio	min °C	-50
	max °C	+80
Grado di protezione (IEC)		IP65
Grado di protezione (UL)		4X

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM