



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 245

Manovre

Durata meccanica cycles 100000

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-50
max	°C	+80

Grado di protezione (IEC) IP65

Grado di protezione (UL) 4X

Dimensioni

Contenitori da
parete IP65 per
SM1R...
SM1Z
Contenitori da
parete IP65 per
SM1R...
SM1R...



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM