



Sygnalizatory
optyczne
Ø62mm/2,44"
8LB6EL

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	62 / 2.44
----------	-----------	-----------

Kolor	Zielony
-------	---------

Stopień ochrony według IEC	IP54
----------------------------	------

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
---	----	-----

Zacisk śrubowy	Zaciski śrubowe
----------------	-----------------

Przekrój przewodu	
-------------------	--

AWG/Kcmil	maks.	16
-----------	-------	----

IEC	maks.	mm ²	1.5
-----	-------	-----------------	-----


Masa	g	60
------	---	----

Warunki otoczenia


Temperatura

Temperatura pracy	min.	°C	-20
	maks.	°C	+50

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -
Moduł świetlny
dla kolumny
sygnalizacyjnej