



Działanie cewki AC				
Napięcie znamionowe AC przy 60 Hz			V	460
Napięcie robocze AC				
cewka 60 Hz przy 60 Hz				
zadziałanie			min.	%Us 80
			maks.	%Us 110
odpadanie			min.	%Us 20
			min.	%Us 55
Średni pobór cewki przy 20°C				
cewka 60 Hz przy 60 Hz				
			rozruch	VA 210
			trzymanie	VA 15
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz			W	5
Certyfikaty i zgodność				
Certyfikaty				
/				
Klasyfikacja ETIM				
ETIM 8,0			EC002563 - Cewki niskiego napięcia	