



Działanie cewki AC

Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz	V	24
Napięcie robocze AC		
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz		
zadziałanie	min.	%Us 80
	maks.	%Us 110
odpadanie	min.	%Us 20
	maks.	%Us 55
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz		
zadziałanie	min.	%Us 85
	maks.	%Us 110
odpadanie	min.	%Us 40
	maks.	%Us 55
Średni pobór cewki przy 20°C		
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz	rozruch	VA 300
	trzymanie	VA 20
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz	rozruch	VA 275
	trzymanie	VA 17
cewka 60 Hz przy 60 Hz	rozruch	VA 300
	trzymanie	VA 20
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz	W	6.5

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002563 -
Cewki niskiego
napięcia